

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3902 09T304
GTIN	4067263092476
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Inhalt	250188 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	30

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3902 09T304