

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3904 160608
GTIN	4067263092773
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Inhalt	250220 HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3904 160608
