

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schruppen 50 Stück, HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3905 160608
GTIN	4067263092780
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250220 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Schnitttiefe a_p	1,8 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3905 160608
