

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3541 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260956 HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3541 16T304