

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2855 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Stückzahl	50
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	261142 HB7010-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2855 110302