

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3908 150604
GTIN	4067263092957
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250783 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3908 150604
