

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3908 150608
GTIN	4067263092971
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schneidstoff	HM
Inhalt	250784 HBT020
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3908 150608
