



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2856 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261142 HB7020-2
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2856 110302