



## Schwere Handbohrmaschine, Typ: 720547



### Bestelldaten

Bestellnummer	075155 720547
GTIN	4014586874463
Artikelklasse	03F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

- **Rechts- / Linkslauf zum Gewindeschneiden bis M12.**
- **Hochwertiges Röhmetall-Schnellspannfutter SUPRA SK.**
- **Drehmoment-Rutschkupplung.**
- **Drehmomentstabiler 1200 W Hochleistungsmotor.**

#### Vorteil:

Hochwertiges Röhmetall-Schnellspannfutter.

#### Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm, Zusatz-Handgriff.

#### Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

### Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,5 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	50 mm
Herstellerbezeichnung	BOS 16
Bohrfutter-Spannbereich	3 - 16 mm

Leistungsaufnahme	1200 W
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	16 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 520 min <sup>-1</sup>
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine