

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2856 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Stückzahl	50
Inhalt	261150 HB7020-2
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2856 160402