

Garant**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2971 160404
GTIN	4067263094814
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	251802 HB7130-2
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2971 160404