

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2857 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Inhalt	261142 HB7035-2
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2857 110302