

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2857 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	261154 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2857 160408