

**Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 09T304, CBN (5° / 7°), Typ: MET****Bestelldaten**

Bestellnummer	265636 MET
GTIN	4960664543977
Artikelklasse	25H

**Beschreibung****Ausführung:**

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge Tough; 2 Schneiden je Wendeplatte mit spezieller Verfassung für die Optimierung bei unterbrochenem Schnitt.

Sorte: KBN35M

Schneidkantenausführung: MET

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung	MET
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 180 m/min
Sorte	KBN35M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMW 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	KBN35M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		