

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2859 110304
GTIN	4067263095859
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	261224 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2859 110304