



Schwere Handbohrmaschine, Typ: 720549



Bestelldaten

Bestellnummer	075155 720549
GTIN	4014586876443
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

- **Rechts- / Linkslauf zum Gewindeschneiden bis M12.**
- **Hochwertiges Röhm-Metall-Schnellspannfutter SUPRA SK.**
- **Drehmoment-Rutschkupplung.**
- **Drehmomentstabiler 1200 W Hochleistungsmotor.**

Mit mechanischem Zweigang-Getriebe.

Vorteil:

Hochwertiges Röhm-Metall-Schnellspannfutter.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm, Zusatz-Handgriff.

Hinweis:

Passende Spiralbohrer finden Sie ab Nr. 114000.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Bohrfutter-Spannbereich	3 - 16 mm
Herstellerbezeichnung	BOS 16-2
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 1. Gang	16 mm

Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 2. Gang	50 mm
Gewicht	3,7 kg
Leistungsaufnahme	1200 W
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz 1. Gang	50 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl 2. Gang	10 mm
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 520 min ⁻¹
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1600 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrmaschine