

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2972 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Inhalt	251804 HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2972 160408