

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3544 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260954 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3544 110208