

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2977 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Stückzahl	30
Inhalt	251962 HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2977 080404