

Garant**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3549 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4 mm
Inhalt	260988 HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3549 16T308