


Garant
Ab- / Einstechplatte, HU7310, Stechbreite w: 2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273697 2
GTIN	4045197580405
Artikelklasse	21L

Beschreibung

Ab- / Einstechplatte 2 mm Toleranz Stechbreite w: $\pm 0,03$ mm
 Vorschub f: 0,05 - 0,15 mm/U

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Nebenanwendung	Ti
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU7310
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	350 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	350 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		