

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3551 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	260982 HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Stückzahl	50

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3551 110204