

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3553 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Inhalt	261152 HB7130-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3553 160404