

**Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 160402, CBN (5° / 7°), Typ: ME****Bestelldaten**

Bestellnummer	265730 ME
GTIN	4960664599257
Artikelklasse	25H

**Beschreibung****Ausführung:**

**MEGACOAT**-beschichtete CBN-Wendeplatten. MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm
Schneidkantenausführung	ME
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 200 m/min
Vorschub $f$	0,08 - 0,15 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Sorte	KBN05M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGW 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	KBN05M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		