

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261232 HB7310
GTIN	4045197696267
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160404 HB7310 Sorte: HB7310

Spanbrecher: AM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 4 mmVorschub f : 0,05 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	AM

Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen