

Ab-/Einstechplatte, HB7215, Stechbreite w: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	273706 4	
GTIN	4045197502773	
Artikelklasse	21 J	

Technische Beschreibung

Stechbreite w	4 mm		
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm		
Vorschub f	0,08 - 0,26 mm/U		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten		
Schneidstoff	HM		
Hauptanwendung	K		
Nebenanwendung	Р		
Schnittbedingung	kontinuierlich		
Sorte	HB7215		
Eckenradius R	0,3 mm		
Anzahl Wechsel/Schneiden	2		
Wendeschneidplattenprofil	neutral		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen		



Anwenderdaten

	Eignung	\mathbf{V}_{c}	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	300 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	250 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	Р
GG(G)	geeignet	280 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		