

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Unterlegplattenschraube	269013 2
Mittenversatz L <sub>3</sub>	22 mm
ISO-Code Halter	A32S SVUCR/L16
Kopflänge L <sub>1</sub>	33,5 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 8
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	31 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500