

Garant
VC.T 110304, Sorte: HB7415


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261366 HB7415 |
| GTIN | 4045197671387 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

VC.T 110304 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1 mm

Vorschub f : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| Hauptanwendung | S |
| Spanbrecher | TIS |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 70 m/min |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schnitttiefe a_p | 0,05 - 1 mm |
| Vorschub f | 0,1 mm/U |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte | HB7415 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 110304 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |