

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/16mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261344 32/16
GTIN	4045197656155
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269005 8
Mittenversatz L_3	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Unterlegplattenschraube	269013 2
Plattengröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	A32S SVQCR/L16
Kopflänge L_1	33,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 8	269005 8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500