

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 40/16mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	261344 40/16
GTIN	4045197656162
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
ISO-Code Halter	A40T SVQCR/L16
Plattengröße	16 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	49 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Mittenversatz $L_3$	27 mm
Kopflänge $L_1$	40 mm
Unterlegplatte	269005 8
Unterlegplattenschraube	269013 2
Gesamtlänge $L$	300 mm
Spannhöhe $L_2$	39 mm
Einstellwinkel $\kappa$	107,5 Grad
Schaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 8	269005 8
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500