

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	261364 HB7415
GTIN	4045197671325
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCMT 110302 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1 mmVorschub f : 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	S
Vorschub f	0,1 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen