

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 160402, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VCGT 160402 HB7310 Sorte: HB7310
Spanbrecher: AM
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,1 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 350 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	AM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen