

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CB7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	261458 CB7010
GTIN	4045197671745
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 CB7010 Sorte: CB7010

Spanbrecher: SM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 90 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	70 - 180 m/min
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	90 - 240 m/min
Nebenanwendung	M
Spanbrecher	SM
Sorte	CB7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen