



Densimet Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 20 mm, Gewinde M × Lges: M10X110



Bestelldaten

Bestellnummer	301348 M10X110
GTIN	4045197439338
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- **Schwingungsdämpfende Eigenschaft.**
- **Schafttoleranz h6.**

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Innenkühlung: ja

Schwingung: gedämpft

Bohrungs-Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Nutzlänge L₁: 60 mm

Technische Beschreibung

Gewinde M	M10×110
Ø D ₂	18 mm
Nutzlänge L ₁	60 mm
Bohrungs-Ø D ₁	10,5 mm
Balluffchip-Bohrung	
Aufnahme-Norm	
Aufnahme	Ø d = 20 mm
geeignet für	
Zerspanungsstrategie	

mit Ringnut	
Innenkühlung	ja
Form	
Rundlaufgenauigkeit	µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl	
Schaft-Ø d	20 mm
Schwingung	gedämpft
Schaft	
Serie	
Beschichtung	
Produktart	