

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**
**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Hauptanwendung	N
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen