



Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form AD, SK 30, Spann-Ø D1: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302030 16
GTIN	2050001653086
Artikelklasse	33W

Beschreibung

Ausführung:

- Rundlauf $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Mit Balluffchip-Bohrung.
- Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
- Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
- Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriffschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810 – 308830, Gr. 12; 20; 32:
Zwischenbuchse Nr. 302135 – 302180.

Anschlagschrauben für Direktspannung bzw. bei Einsatz von Reduzierhülsen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	38 mm
Nutzlänge L ₁	71 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Gewicht	0,7 kg
L ₂	50 mm

Spann-Ø D ₁	16 mm
Gewinde M	M8×1
Außen-Ø D	45 mm
Verstellweg V	10 mm
Aufnahme	SK 30
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Hydrodehn-Spannfutter

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/302030-16>