

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7310****Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Artikelklasse	21G

Beschreibung**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Sorte	HB7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen