

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 110301, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HU7310

Bestelldaten

Bestellnummer	261452 HU7310
GTIN	4045197671523
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 m/min
Eckenradius	0,1 mm
Sorte	HU7310
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110301
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen