

Garant**Stechdrehplatte Vollradius, CU7025, Stechbreite w: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273736 5
GTIN	4045197579270
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Stechbreite w	5 mm
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,04$ mm
Vorschub f	0,12 - 0,26 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,7 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7025
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		