

**HOLEX®**
**VCMT 160404 Set 10-teilig, Sorte: HBX020**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261475 HBX020 |
| GTIN          | 4045197672049 |
| Artikelklasse | 22D           |

**Beschreibung**

VCMT 160404 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

**Technische Beschreibung**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,25 mm/U     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,1 - 2,75 mm       |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher                                 | PM                  |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm              |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 300 m/min      |
| Hauptanwendung                              | P                   |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Sorte                       | HBX020                        |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schichten             |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |