

**Kraftspannfutter, SK 40, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300775 20
GTIN	4045197550866
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309566 – 309570.

**Technische Beschreibung**

passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55
Spannzangenaußen-Ø D	52 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Spannkraft bis	500 Nm
Aufnahme	SK 40

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

## Zubehör

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309570 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 18 mm	309570 18
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309566 10
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309566 16
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
	308630 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40

AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309566 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309570 12
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309570 6
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309570 10
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309566 12
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40	308640 40
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309570 20
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309570 25
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309566 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309570 8
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40