

HOLEX®
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, SK 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 22 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300980 22
GTIN	4045197145574
Artikelklasse	32A

Beschreibung
Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

- **Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.**
- **Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.**

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600; 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Außen-Ø D: 40 mm

Fräsdornlänge L₃ mit Mitnehmerring: 19 mm

Fräsdornlänge L₄: 31 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860: 22

Ersatz-Mitnehmerring 309870: 22

passender Spezialschlüssel 309840: 22

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₄	31 mm
passender Spezialschlüssel 309840	22
Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	19 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm

Ersatz-Mitnehmerring 309870	22
Ersatz-Fräseranzugsschraube 309860	22
Außen-Ø D	40 mm
Aufnahme	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 22 mm	309840 22
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 50 SK	308812 50
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308700 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm	309840 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 50 mm	309860 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 50 SK	308820 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 50 SK	308830 50
Mitnehmerring für Dorn-Ø 22 mm	309870 22
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 22 mm	309860 22
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 50 SK	308810 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50