


**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße L: 25/16 mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	271992 25/16
GTIN	4045197654489
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

### Lieferumfang:

**Mit Unterlegplatte 1,5°.**

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 25 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 30 mm

Gesamtlänge L: 101,5 mm

Spannschraube für Gewindeplatte: 279810 2

Unterlegplatte 1,5°: 272610 1,5

Klemmschraube für Unterlegplatte: 279824 1

## Technische Beschreibung

passend für Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte 1,5°	272610 1,5
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1

Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	101,5 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte	272540
Spannschraube Typ 2	279810 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10
Spannschraube	272500
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
Unterlegplatte für Klemmdrehhalter Neigungswinkel 1,5 Grad	272610 1,5