

Garant
eco-Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße L: 16/16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	271991 16/16
GTIN	4045197654434
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

Funktionsbreite L₄: 16 mm

Kopflänge L₁: 27 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Spannschraube für Gewindeplatte: 279810 2

Unterlegplatte 1,5°: 272600 1,5

Klemmschraube für Unterlegplatte: 279824 1

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	16 mm
Kopflänge L ₁	27 mm
Klemmschraube für Unterlegplatte	279824 1

Unterlegplatte 1,5°	272600 1,5
Spannschraube für Gewindeplatte	279810 2
passend für Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	16 mm
Gesamtlänge L	74 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte für Klemmdrehhalter Neigungswinkel 1,5 Grad	272600 1,5
Spannschraube Typ 2	279810 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Spannschraube	272500
Schraube für Unterlegplatte Typ 1	279824 1
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX10	674248 TX10