

Garant

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, Ø DC: 8mm


Bestelldaten

Bestellnummer	268467 8
GTIN	4045197470126
Artikelklasse	21X

Beschreibung
Ausführung:

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
 - **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**
- Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.**

Technische Beschreibung

Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0401..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 30
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,22 mm
Nenn-Ø D	8 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Schaftlänge L _s	38 mm
Nutzlänge L ₁	18 mm
Ø d ₂	12 mm

Auskraglänge L _A	22,5 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 30	269028 30
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200