

**Garant**

„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25xD, links, Ø DC: 15mm


**Bestelldaten**

Bestellnummer	268468 15
GTIN	4045197470232
Artikelklasse	21X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft **mit Bund**.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Dreh- und Bohrwerkzeug **in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5xD verwenden.**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Ø D	15 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 33
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0703..
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Nutzlänge L <sub>1</sub>	33,75 mm
Ø d <sub>2</sub>	25 mm

Auskraglänge L <sub>A</sub>	43 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 33	269028 33
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500