

**Garant****Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, SK 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300950 27
GTIN	4045197285416
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

**GARANT** – Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

**Verwendung:**

- **Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.**
- **Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Hinweis:**

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

**Technische Beschreibung**

Fräsdornlänge L <sub>3</sub> mit Mitnehmerring	21 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	27
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	27
Auskraglänge A-Maß	100 mm

Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	33 mm
Außen-Ø D	48 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	27
Spann-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Aufnahme	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

## Zubehör

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 50 mm	309860 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 27 mm	309840 27
Spezialschlüssel für Dorn-Ø 50 mm	309840 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Mitnehmerring für Dorn-Ø 27 mm	309870 27
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 27 mm	309860 27
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50