



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMA 120412, CBN (0°), Schneidkantenausführung: M



### Bestelldaten

Bestellnummer	255582 M
GTIN	4045197817631
Artikelklasse	22I

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

#### Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Sorte: BUX220

Schneidkantenausführung: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 0,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 200 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schneidkantenausführung	M

Sorte	BUX220
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMA 120412
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnamensattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen