



**Dreh-Wendeschneidplatte DNMA 150604, CBN (0°),  
Schneidkantenausführung: M**



## Bestelldaten

Bestellnummer	255584 M
GTIN	4045197817648
Artikelklasse	22I

## Beschreibung

**Ausführung:**

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

**Hinweis:**

Weitere Wendepplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

## Technische Beschreibung

Sorte	BUX220
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Schneidkantenausführung	M
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMA 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnamensattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen