

Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 070202, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung: M



Bestelldaten

Bestellnummer	265760 M
GTIN	4045197818072
Artikelklasse	221

Beschreibung

Ausführung:

- · Einwegausführung.
- · Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendeplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a _p	0,1 - 0,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Sorte	BUX220
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Schneidkantenausführung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMW 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnamensattribut	BUX220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen